

Plaques murales et boîtiers, Produits marins, 24-32V DC, Corps de connecteur, Pour moteur rotatif, Jaune, Résistant à la corrosion

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL328DCC](#)

Marine 24-32V DC, corps de connecteur, pour moteur de pêche à la traîne, résistant à la corrosion.



Général

Número de catalogue	HBL328DCC
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Isolation	Corps isolé
Type d'article	Standard
Matériau	Composite
Matériau - Matériel de montage	Monté sur cordon
Nombre de pôles	2 pôles
Température nominale	Maximum continu : 75° C ; Minimum continu : -40° C sans impact, -25° avec impact.
CUP	783585353142

Dimensions

Taille de l'affichage	Standard
-----------------------	----------

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	30 A
Connectivité	Bornes à vis
Courant / Intensité nominale	30 A
Valeur nominale actuelle	30 A
Tension Rating	28V DC kV

Chef d'orchestre

Gamme de conducteurs	#14 AWG à #10 AWG
Nombre de conducteurs	Mise à la terre à 3 fils

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Répertoire UL
Nema Rating	Non-NEMA
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - Hubbell Marine Full Line Catalog](#)
[Page du catalogue - WDK AA-34 Catalog Page](#)
[Spécifications - HBL328DCC](#)
[Spécifications - WIRING_HBL328DCC_spec](#)
[Spécifications - HBL328DCC](#)
[Vidéo - Marine Electrical Products](#)

