

HUBBELL
Wiring Device-Kellems

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL45123R220W](#)

Enrouleurs de cordons et de câbles, série industrielle, câble SJEO 12/3, longueur 45', avec 2) prises doubles, jaune.

Caractéristiques

- Bras de guidage à positions multiples
- Le mécanisme de verrouillage positif maintient la longueur de cordon souhaitée
- Cordon de 12 AWG pour une plus grande capacité de transport de courant
- Le cordon d'alimentation enfichable de 5 pieds de long ne nécessite aucun câblage électrique.

Performance

Environnement - Opérations - Secs, à l'intérieur, dans des lieux non dangereux

Général

Longueur du câble	45 Ft
Type de câble	#12/6 SJ
Numéro de catalogue	HBL45123R220W
La construction	Acier
Devoirs	Usage intensif
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type d'article	Enrouleur avec boîte portable et 2) réceptacles 5252GRY
Série	Industriel
Type	Enrouleur avec boîte de sortie portable et deux prises doubles 20A, boîtier blanc
CUP	783585198392



Dimensions

Longueur du câble Actif	540
Dimension du cadre de l'enrouleur	Acier

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	20 A
Courant / Intensité nominale	20 A
Tension Rating	125 VAC
Tension nominale Description	125 VAC

Chef d'orchestre

Spécification du câble	12/3 SJO
Couleur Nema	Jaune et noir

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	• Certifié CSA C22.2 No. 21 • Homologué UL 355
--------------------------	--

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessins de vente - WDK_HBL45123R220W_DRAWING_PDF](#)
[Littérature - Stainless Steel Cord Reels](#)
[Littérature - GFCI Protected Double Duplex Receptacle Cord Reel](#)
[Manuels d'installation - WIRING_HBL45123R220W_INSTALLINST](#)
[Spécifications - HBL45123R220W](#)