

EdgeConnect™ Twist-Lock® Dispositifs de verrouillage, prise unique, 15A 250V, 2 pôles, 3 fils, mise à la terre

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL4560ST](#)

Dispositifs de verrouillage, EdgeConnect™ Twist-Lock®,
industriel, prise unique, 15A 250V, 2 pôles 3 fils avec mise à la
terre, L6-15R, borne sans vis, noir.



Caractéristiques

- Temps de terminaison plus rapide
- Pas besoin de tournevis ni de clé dynamométrique
- La terminaison à ressort élimine le relâchement des brins
- Entrée du fil en forme d'entonnoir pour faciliter la terminaison.

Général

Numéro de catalogue	HBL4560ST
Couleur	
Conditions environnementales	Adéquation IP20
Matériau	Nylon
Type de montage	Montage à vis
Nombre de pôles	2
Série	EdgeConnect™
Taille	Produit de taille standard
Style	Dispositifs de verrouillage
Température nominale	Maximum continu 75°C, Minimum -40°C (sans impact)
Type	Réceptacle
CUP	783585719658

Caractéristiques électriques

Courant / Intensité nominale	15 A
Rigidité diélectrique	Résiste à une tension minimale de 2 000 V
Phase	Monophasé
Tension Rating	250 VAC

Chef d'orchestre

Nombre de fils 3

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	<ul style="list-style-type: none">• Homologué selon UL 498• Fed.Spec. W-C-596• Certifié selon CSA C22.2 No.42
Nema Rating	L6-15R

Logistique

Quantité de cartons 50

Documentation

[Brochures - EdgeConnect Brochure](#)
[Brochures - EdgeConnect Brochure French](#)
[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessin technique - M14595_ACAD](#)
[Dessins de vente - M14595](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - EdgeConnect™ Technology FAQ](#)
[Littérature - EdgeConnect™ Termination vs Standard Push Wire](#)
[Littérature - EdgeConnect™ Technology](#)
[Littérature - Entertainment Product Solution Guide](#)
[Manuels d'installation - PD3024](#)
[Page du catalogue - WDK B-13 Catalog Page](#)
[Spécifications - Wiring HBL4560ST specification sheet](#)
[Spécifications - HBL4560ST](#)

