

Remplacé par HBL4P50ALU, Parafoudres, 40KA, 120/208V AC Triphasé Y, Type 1

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL4SA40](#)

Parafoudres, 40KA, 120/208V AC triphasé Y, Type 1.



Caractéristiques

- Les parafoudres sont une solution peu coûteuse qui peut être installée du côté de la ligne ou du côté de la charge au niveau du branchement.
- Excellents pour les applications OEM où la taille est une variable importante.
- Les parafoudres monophasés câblés sont de conception compacte.

Général

Numéro de catalogue	HBL4SA40
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Série	Dispositifs de surtension câblés
Type	40kA
CUP	783585833118

Caractéristiques électriques

Tension Rating	Wye 120/208 VAC
Tension nominale Description	120/208 VAC Wye

Documentation

- [Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
- [Dessin technique - HBL4SA40 AutoCAD Drawing](#)
- [Dessins de vente - WDK_HBL4SA40_DRAWING_PDF](#)
- [Garantie - SPD Series: 36kA, 40kA & 80kA](#)
- [Littérature - SpikeShield® Power Quality Surge Protective Devices](#)
- [Manuels d'installation - WIRING_HBL_SA40 INSTALLATION INSTRUCTIONS_INSTALLINST](#)
- [Page du catalogue - WDK M-22 Catalog Page](#)
- [Page du catalogue - WDK M-7 Catalog Page](#)
- [Spécifications - HBL4SA40](#)
- [Spécifications - WIRING_HBL4SA40_spec](#)