

Enrouleurs de cordon et de câble,
Enrouleur de cordon résistant aux
intempéries, 50', cordon 10/4 SO,
jaune

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL501042W](#)

Enrouleurs de cordon et de câble, Enrouleur de cordon résistant
aux intempéries, 50', cordon 10/4 SO, jaune.

Caractéristiques

Le guide à rouleaux multipositions peut être monté dans quatre
positions différentes

Performance

- Environnement - Type de boîtier - Boîtier de type 4X,
CAN/CSA - C22.2 No. 21
- Environnement - Fonctionnement - Sec, à l'intérieur et mouillé
et humide à l'extérieur, emplacement non dangereux

Général

Type de base	En option
Longueur du câble	50 Ft
Type de câble	#10/4 SOW-A
Numéro de catalogue	HBL501042W
Couleur	• Jaune • Jaune
Construction	Acier
Devoirs	Usage intensif
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Type d'article	Enrouleur avec fils dénudés
Série	Industrie lourde
Style	Enrouleur de 16
Type	Enrouleur résistant aux intempéries
CUP	783585209302

Dimensions

Longueur du câble Actif	600
Longueur du câble Inactif	60
Dimension du cadre de l'enrouleur	Acier



Caractéristiques électriques

Intensité nominale	20 A
Courant / Intensité nominale	20 A
Tension Rating	600 VAC
Tension nominale Description	600 VAC

Chef d'orchestre

Spécification du câble	10/4 SOW-A
Cordon d'alimentation	10/4 SOW-A
Couleur Nema	Jaune et noir

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	UL 355 et CSA, C22.2 No. 21
--------------------------	-----------------------------

Logistique

Quantité de cartons	1
Quantité de palettes	8

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessins de vente - WDK_HBL501042W_DRAWING_PDF](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - Cord Reels](#)
[Manuels d'installation - WIRING_PD1421_INSTALLINST](#)
[Page du catalogue - WDK J-5 Catalog Page](#)
[Spécifications - WIRING_HBL501042W_spec](#)
[Spécifications - HBL501042W](#)
[Spécifications - HBL501042W](#)