

## Plaques murales et boîtes, couvertres étanches, 1 groupe, 1) ouverture double, taille standard, polycarbonate gris, montage sur dispositif

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue [HBL5222](#)



Twist-Lock® Devices, Weatherproof Covers, Accessories for 15 Amp 2 and 3 Wire Devices, Gray thermoplastic, vertical standard box mount, corrosion resistant.

### Général

Numéro de catalogue	HBL5222
Couleur	
La construction	Moulé
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type d'article	Couvertres d'étanchéité
Les Knockouts	Aucun
Matériau	Thermoplastique
Matériau - Matériel de montage	Montage vertical en boîte - Vis de montage
Nombre de prises	1-dispositif
Nombre de gangs	1-Gang
Température de fonctionnement	Maximum continu 75°C et minimum -40°C sans impact
Série	Accessoire
Style	Montage vertical Duplex
Type	Couvertres
CUP	783585809168

### Dimensions

Dimensions	4.58 in x 2.86 in x 1.1 in
Taille de l'affichage	1-Gang
Hauteur	1,1 pouce
Longueur	4.58 in
Poids	0,25 lb
Largeur	2.86 in

### Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Répertorié UL
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

### Logistique

Quantité de cartons	10
Quantité de palettes	910

### Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)  
[Dessins de vente - WDK\\_HBL5222\\_DRAWING\\_PDF](#)  
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)  
[Littérature - Food Processing Guide](#)  
[Littérature - Hubbell Marine Full Line Catalog](#)  
[Littérature - Wiring Device Solutions for Strategic Manufacturing Facilities](#)  
[Littérature - Safety Product Guide](#)  
[Manuels d'installation - WIRING\\_PD1557\\_INSTALLINST](#)  
[Page du catalogue - WDK A-52 Catalog Page](#)  
[Page du catalogue - WDK AA-39 Catalog Page](#)  
[Page du catalogue - WDK AA-37 Catalog Page](#)  
[Page du catalogue - WDK N-23 Catalog Page](#)  
[Page du catalogue - WDK AA-49 Catalog Page](#)  
[Page du catalogue - WDK B-50 Catalog Page](#)  
[Page du catalogue - WDK AA-36 Catalog Page](#)  
[Spécifications - HBL5222](#)  
[Spécifications - Wiring HBL5222 Specification Sheet](#)  
[Spécifications - HBL5222](#)

