

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, Grade Marine, Ship to Shore Cableset, 30A 125V, 2-Pole 3-Wire Grounding, L5-30, White

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL61CM03W](#)



Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, Grade Marine, Ship to Shore Cableset, 30A 125V, 2-Pole 3-Wire Grounding, L5-30, White.

Caractéristiques

- Nouvelle connexion rapide avec compatibilité ascendante
- Le col flexible moulé prolonge la durée de vie du jeu de câbles
- Terminaison exclusive en cuivre à sertir
- L'anneau de décharge de traction protège contre les contraintes et les déformations.

Performance

Environnement - Résistance à l'humidité - IP56 Adaptation (à bord d'un bateau)

Général

Numéro de catalogue	HBL61CM03W
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Conditions environnementales	Intérieur et extérieur
Type d'article	Pré-câblé avec extrémités mâle et femelle moulées
Veste	PVC
Matériau	Cuivre
CUP	783585807850

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	30 A
Courant / Intensité nominale	30 A
Valeur nominale actuelle	30 A
Phase	Monophasé
Tension Rating	125 VAC
Puissance	3750

Chef d'orchestre

Longueur du cordon	300
--------------------	-----

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Répertoire UL
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

Logistique

Quantité de cartons	3
---------------------	---

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - Hubbell Marine Full Line Catalog](#)
[Manuels d'installation - WIRING_PD1343_INSTALLINST](#)
[Page du catalogue - WDK AA-9 Catalog Page](#)
[Spécifications - HBL61CM03W](#)
[Spécifications - WIRING_HBL61CM03W_spec](#)
[Vidéo - Marine Electrical Products](#)

