

## Adaptateur, marin, moulé, lame droite, 30A 125V verrouillage femelle L5-30R vers 15A 125V 5-15P lame droite mâle, jaune

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue [HBL61CM22](#)

Adaptateur, marin, moulé, lame droite, 30A 125V verrouillage femelle L5-30R à 15A 125V 5-15P lame droite mâle, jaune.



### Caractéristiques

- Nouveau raccord rapide avec compatibilité ascendante

### Performance

Environmental - Moisture Resistance - IP55 Suitability

### Général

Numéro de catalogue	HBL61CM22
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Isolation	Corps isolé
Type d'article	Adaptateurs
Matériau	Composite
Nombre de broches	Mâle - 15A 125V lame droite
Température de fonctionnement	Max Continu- 75 degrés C, Minimum- -40 sans impact
Type de réceptacle	Femelle- 30A 125V Twist-Lock® (fermeture à glissière)
CUP	783585808598

### Caractéristiques électriques

Intensité nominale	30 A
Courant / Intensité nominale	30 A
Valeur nominale actuelle	30 A
Tension Rating	125 VAC
Puissance	3750

### Logistique

Quantité de cartons	6
Quantité de palettes	252

### Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)  
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)  
[Littérature - Hubbell Marine Full Line Catalog](#)  
[Manuels d'installation - WIRING\\_PD2030\\_INSTALLINST](#)  
[Page du catalogue - WDK AA-29 Catalog Page](#)  
[Page du catalogue - WDK AA-28 Catalog Page](#)  
[Spécifications - HBL61CM22](#)  
[Spécifications - HBL61CM22](#)