

## Temporary Power Products, Spider Portable Power, Replacement Parts, Flanged Inlet, 50A 125/250V

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue [HBL6375S](#)

Temporary Power Products, Spider Portable Power,  
Replacement Parts, Flanged Inlet, 50A 125/250V.



### Caractéristiques

- Le boîtier métallique à brides offre une résistance et une protection maximales.
- L'intérieur en thermodurcissable offre une résistance supérieure à la chaleur

### Performance

- Électrique - Interruption de courant - Certifié pour l'interruption de courant à pleine intensité nominale
- Électrique - Tension diélectrique - Résiste à 2 000 V minimum
- Environnement - Inflammabilité - UL 94 VO
- Environnement - Températures de fonctionnement - Maximum continu 75°C minimum -40°C (sans impact)
- Mécanique - Logement des bornes - Fil de cuivre massif ou toronné #10 AWG - #6 AWG uniquement

### Général

Numéro de catalogue	HBL6375S
Couleur	<ul style="list-style-type: none"><li>• Noir</li><li>• Noir</li></ul>
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Conditions environnementales	
Type d'article	Mâle simple à brides
Matériau	Acier, zingué
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Nombre de pôles	3 pôles
Température de fonctionnement	Maximum continu 75°C et minimum -40°C sans impact
Style	Entrée
Type	
CUP	783585369594

### Dimensions

Dimensions	3.80 in x 3.43 in x 3.75 in
Taille de l'affichage	Produit de taille standard
Hauteur	3.75 in
Longueur	3.8 in
Poids	0.8 lb
Largeur	3.43 in

### Caractéristiques électriques

Intensité nominale	50 A
Connectivité	Bornes à vis
Courant / Intensité nominale	50 A
Valeur nominale actuelle	50 A
Rigidité diélectrique	Résiste à une tension minimale de 2 000 V
Phase	Monophasé
Tension Rating	125/250 V
Tension nominale Description	125/250 V

### Chef d'orchestre

Wire Size	#10 AWG à #6 AWG
-----------	------------------

### Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Certifié selon CSA C22.2 No.42</li><li>• Homologué selon UL 498</li></ul>
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

### Logistique

Quantité de cartons	1
Quantité de palettes	996

### Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)  
[Dessins de vente - WDK\\_HBL6375S\\_DRAWING\\_PDF](#)  
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)  
[Littérature - Pulp & Paper Solutions](#)  
[Littérature - PULP & PAPER SOLUTIONS](#)  
[Manuels d'installation - WIRING\\_HBL6375S\\_INSTALLINST](#)  
[Page du catalogue - WDK H-13 Catalog Page](#)  
[Page du catalogue - WDK B-57 Catalog Page](#)  
[Spécifications - Wiring HBL6375S Specification Sheet](#)  
[Spécifications - HBL6375S](#)  
[Vidéo - Insulgrip Twist-Lock and Straight Blade Devices](#)  
[Vidéo - Twist-Lock Devices](#)



Une marque Hubbell