

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, qualité marine, prise, 50A 125/250V, 3 pôles 4 fils avec mise à la terre, non NEMA, borne à vis, galvanisé

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL63CM69](#)

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, qualité marine, prise, 50A 125/250V, 3 pôles 4 fils avec mise à la terre, non NEMA, borne à vis, galvanisé.



Performance

Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability

Général

Numéro de catalogue	HBL63CM69
Couleur	<ul style="list-style-type: none">• Jaune• Jaune
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Type d'article	Célibataire
Matériau	Thermoplastique
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Nombre de pôles	3 pôles
CUP	783585808741

Dimensions

Taille de l'affichage Produit de taille standard

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	50 A
Connectivité	Bornes à vis
Courant / Intensité nominale	50 A
Valeur nominale actuelle	50 A
Phase	Monophasé
Tension Rating	125/250 VAC
Tension nominale Description	125/250 VAC
Puissance	12500

Chef d'orchestre

Nombre de fils Mise à la terre 4 fils
Wire Size #6 AWG

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s) Répertoire UL
Nema Rating Non-NEMA

Logistique

Quantité de cartons 5
Quantité de palettes 455

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessin technique - HBL63CM69 AutoCAD Drawing](#)
[Dessins de vente - WDK_HBL63CM69_DRAWING_PDF](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - Hubbell Marine Full Line Catalog](#)
[Page du catalogue - WDK AA-5 Catalog Page](#)
[Page du catalogue - WDK AA-17 Catalog Page](#)
[Spécifications - WIRING_HBL63CM69_spec](#)
[Spécifications - HBL63CM69](#)
[Spécifications - HBL63CM69](#)
[Vidéo - Marine Electrical Products](#)

