

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, qualité marine, prise, 50A 125V, 2 pôles, 3 fils, mise à la terre, non NEMA, borne à vis, galvanisé

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL63CM70](#)

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, qualité marine, prise de courant, 50A 125V, 2 pôles, 3 fils, mise à la terre, non NEMA, borne à vis, galvanisé.



Performance

Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability

Général

Numéro de catalogue	HBL63CM70
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Type d'article	Célibataire
Matériau	Thermoplastique
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Nombre de pôles	2 pôles
CUP	783585808758

Dimensions

Taille de l'affichage Produit de taille standard

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	50 A
Connectivité	Bornes à vis
Courant / Intensité nominale	50 A
Valeur nominale actuelle	50 A
Phase	Monophasé
Tension Rating	125 VAC
Tension nominale Description	125 VAC
Puissance	6250

Chef d'orchestre

Nombre de fils	Mise à la terre à 3 fils
Wire Size	#6 AWG

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Répertoire UL
Nema Rating	Non-NEMA

Logistique

Quantité de cartons	5
---------------------	---

Documentation

- [Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
- [Dessin technique - HBL63CM70 AutoCAD Drawing](#)
- [Dessins de vente - WDK_HBL63CM70_DRAWING_PDF](#)
- [Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
- [Littérature - Hubbell Marine Full Line Catalog](#)
- [Page du catalogue - WDK AA-5 Catalog Page](#)
- [Page du catalogue - WDK AA-15 Catalog Page](#)
- [Spécifications - WIRING_HBL63CM70_spec](#)
- [Spécifications - HBL63CM70](#)
- [Vidéo - Marine Electrical Products](#)