

Adaptateur, adaptateur marin, "Y" moulé, 2) 30A 125V verrouillage femelle L5-30R à 50A 125/250V verrouillage mâle, 4 pôles mise à la terre 4 fils, jaune

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL64CM54](#)

Adaptateur marin, "Y" moulé, deux femelles à verrouillage 30A vers un mâle à verrouillage 50A.



Performance

Environnement - Résistance à l'humidité - Conformité IP55 (connecteurs)

Général

Numéro de catalogue	HBL64CM54
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Isolation	Corps isolé
Type d'article	Adaptateurs
Matériau	Composite
Nombre de broches	Mâle - 50A 125/250V Twist-Lock
Température de fonctionnement	Max Continu- 75 degrés C, Minimum- -40 sans impact
Type de réceptacle	Femelle- 30A 125V Twist-Lock® (fermeture à glissière)
CUP	783585808772

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	30 A
Courant / Intensité nominale	30 A
Valeur nominale actuelle	30 A
Tension Rating	125/250 VAC
Puissance	7500

Logistique

Quantité de cartons	1
Quantité de palettes	126

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - Hubbell Marine Full Line Catalog](#)
[Manuels d'installation - WIRING_PD2030_INSTALLINST](#)
[Page du catalogue - WDK AA-29 Catalog Page](#)
[Page du catalogue - WDK AA-28 Catalog Page](#)
[Spécifications - HBL64CM54](#)
[Spécifications - HBL64CM54](#)