

Adaptateur, adaptateur marin, "Y" moulé, 2) 30A 125V verrouillage femelle L5-30R vers 30A 125 verrouillage mâle, 2-pôles 3-fils mise à la terre, jaune



Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL64CM56](#)

Adaptateur marin, "Y" moulé, deux femelles à verrouillage 30A
vers un mâle à verrouillage 30A.

Performance

Environnement - Résistance à l'humidité - Conformité IP55
(connecteurs)

Général

Numéro de catalogue	HBL64CM56
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Isolation	Corps isolé
Type d'article	Adaptateurs
Matériau	Composite
Nombre de broches	Mâle - 30A 125V Twist-Lock
Température de fonctionnement	Max Continu- 75 degrés C, Minimum- -40 sans impact
Type de réceptacle	Femelle- 30A 125V Twist- Lock® (fermeture à glissière)
CUP	783585808796

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	30 A
Courant / Intensité nominale	30 A
Valeur nominale actuelle	30 A
Tension Rating	125 VAC
Puissance	3750

Logistique

Quantité de cartons	1
Quantité de palettes	126

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - Hubbell Marine Full Line Catalog](#)
[Manuels d'installation - WIRING_PD2030_INSTALLINST](#)
[Page du catalogue - WDK AA-29 Catalog Page](#)
[Page du catalogue - WDK AA-28 Catalog Page](#)
[Spécifications - HBL64CM56](#)
[Spécifications - HBL64CM56](#)

