

Dispositifs à lame droite, barrette de prises, 6) prises, corps métallique, cordon de 6 pieds

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL6MPS](#)

Dispositifs à lame droite, barrette de prises, 6) prises, corps métallique, cordon de 6'.



Caractéristiques

- Couleur Office White pour l'esthétique et boîtier métallique
- cordon de 6 pieds
- gestion des fils

Général

Numéro de catalogue	HBL6MPS
Couleur	<ul style="list-style-type: none">• Office White• Blanc de bureau
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Type d'indicateur(s)	Indicateur LED
Type d'article	Barrettes de protection contre les surtensions
Matériau	Acier
Matériau - Matériel de montage	Portable
Nombre de prises	6
Température de fonctionnement	32 Deg F à 140 Deg F (0 Deg C à 60 Deg C)
Sortie	Lame droite 5-15R
Temps de réponse	5
Série	Blocs d'alimentation économiques (sans SPD)
Type	Métallique
CUP	783585120669

Dimensions

Taille de l'affichage	0 Joules
-----------------------	----------

Caractéristiques électriques

Connectivité	Plug-in
Courant / Intensité nominale	15 A
Valeur nominale actuelle	15 A
Fréquence nominale	60 Hz
Phase	Monophasé

Chef d'orchestre

Longueur du cordon	6 pieds
--------------------	---------

Logistique

Quantité de cartons	20
Quantité de palettes	400

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessin technique - HBL6MPS AutoCAD Drawing](#)
[Dessins de vente - WDK_HBL6MPS_DRAWING_PDF](#)
[Garantie - Surge Plug Strips](#)
[Littérature - SpikeShield® Power Quality Surge Protective Devices](#)
[Manuels d'installation - WIRING_PD2380_INSTALLINST](#)
[Page du catalogue - WDK M-9 Catalog Page](#)
[Spécifications - HBL6MPS](#)
[Spécifications - HBL6MPS](#)