

Plaques murales et boîtes, couvertres étanches, 1 groupe, 1) ouverture de 1,60", taille standard, polycarbonate blanc

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL74CM25WOAW](#)

Plaques murales et boîtes, couvertres étanches, 1 groupe, 1)
ouverture de 1,60", taille standard, polycarbonate blanc.



Caractéristiques

- Répond aux exigences les plus strictes des trois catégories de listage UL pour les plaques étanches.
- Couvercle de levage à ressort en polycarbonate blanc pour la protection contre les intempéries du réceptacle HBL26CM10
- Thermoplastique blanc, pour montage sur boîte FS/FD, résistant à la corrosion

Général

Numéro de catalogue	HBL74CM25WOAW
Couleur	
La construction	Moulé
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type d'article	Couvertres d'étanchéité
Les Knockouts	Aucun
Matériau	Thermoplastique
Matériau - Matériel de montage	Montage vertical FS/FD - Vis de montage
Nombre de prises	1-dispositif
Nombre de gangs	1-Gang
Style	Pour les interrupteurs/réceptacles avec un diamètre de face de 1,36-1,58 po.
Type	Couvertres
CUP	783585807898

Dimensions

Taille de l'affichage 1-Gang

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s) Répertoire UL

Logistique

Quantité de cartons 10
Quantité de palettes 910

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - Hubbell Marine Full Line Catalog](#)
[Manuels d'installation - WIRING_PD1557_INSTALLINST](#)
[Page du catalogue - WDK AA-5 Catalog Page](#)
[Page du catalogue - WDK N-21 Catalog Page](#)
[Page du catalogue - WDK AA-11 Catalog Page](#)
[Page du catalogue - WDK AA-34 Catalog Page](#)
[Page du catalogue - WDK AA-49 Catalog Page](#)
[Page du catalogue - WDK AA-38 Catalog Page](#)
[Spécifications - Wiring HBL74CM25WOAW Specification Sheet](#)
[Spécifications - HBL74CM25WOAW](#)

