

## Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, Insul-Lock™ Inline Connectors, 25 Amp, Power Out, Gray

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue [HBLCPOGY](#)

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, Insul-Lock™ Inline Connectors, 25 Amp, Power Out, Gray.



### Caractéristiques

- Construction thermoplastique résistante aux chocs
- Raccordement aux normes industrielles
- Code couleur bleu pour l'alimentation
- Plusieurs pinces de décharge de traction pour s'adapter à la gamme de câbles
- La fonction de rotation et de verrouillage empêche les déconnexions intempestives.

### Général

Numéro de catalogue	HBLCPOGY
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type d'article	Connecteurs 25A Insul-Lock™
CUP	783585539096

### Dimensions

Dimensions	1.06 in x 1.06 in x 3.12 in
Hauteur	3,12 pouces
Longueur	1.06 in
Largeur	1.06 in

### Certifications et conformité

Normes - Conformité à la directive RoHS

CM
----

### Logistique

Quantité de cartons	50
Quantité de palettes	8000

### Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)  
[Dessin technique - HBLCPOGY AutoCAD Drawing](#)  
[Dessins de vente - WDK\\_HBLCPOGY\\_DRAWING\\_PDF](#)  
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)  
[Littérature - Insul-Lock™ Connectors and Panel Mounts](#)  
[Littérature - Entertainment Product Solution Guide](#)  
[Page du catalogue - WDK B-4 Catalog Page](#)  
[Spécifications - Wiring HBLCPOGY Specification Sheet](#)  
[Spécifications - HBLCPOGY](#)  
[Spécifications - HBLCPOGY](#)

