

Interrupteurs-sectionneurs de qualité industrielle, interrupteur sans fusible, tripolaire, 30A 600V AC, bornes à vis, boîtier NEMA4X,

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBLDS3](#)

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs-sectionneurs, interrupteur sans fusible, tripolaire, 30A 600V AC, bornes à vis, gris, boîtier NEMA4X,.



Caractéristiques

- Ouverture de conduit moulée et moyeu installé sur le terrain
- Cadre interne lie automatiquement les mises à terre
- Intérieur réversible adaptable à l'ouverture supérieure ou inférieure du conduit

Performance

- Électrique - Interruption de courant - Certifié pour l'interruption de courant à l'intensité et à la tension nominales maximales.
- Électrique - Tension diélectrique - Résiste à 3000V AC minimum
- Électrique - Tension de service max. Tension de service maximale - 600 V CA RMS
- Environnement - Inflammabilité - Classification UL94-5VA et V0
- Environnement - Température de fonctionnement - Max Continu 75°C, Min Continu -40°C sans impact
- Environnement - Résistance aux UV - Tous les matériaux sont stabilisés aux UV
- Mécanique - Résistance aux chocs - Conformément à la norme UL 746C
- Mécanique - Montage - Non métallique - Pieds externes entièrement réglables
- Mécanique - Identification du produit - L'identification et les valeurs nominales font partie de l'étiquette externe
- Mécanique - Identification des bornes - Conformément aux normes UL, CSA et aux conventions internationales

Général

Numéro de catalogue	HBLDS3
Couleur	<ul style="list-style-type: none">• Gray• Gris
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Puissance - Maximum	15
Protection contre les infiltrations	IP69K
Méthode de montage	Pieds externes entièrement réglables
Température de fonctionnement	Maximum continu 75°C et minimum -40°C sans impact
Série	<ul style="list-style-type: none">• Sans fusible• MotorQuick/LINKOSITY• Service Lourd• Interrupteurs de remplacement
Style	
Type	
CUP	783585955001

Dimensions

Dimensions	8.5 in x 6 in x 4.12 in
Hauteur	4.12 in
Longueur	8.5 in
Poids	2.6 lb
Largeur	6 dans

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	30 A
Courant / Intensité nominale	30 A
Valeur nominale actuelle	30 A
Rigidité diélectrique	Résiste à 3000V AC minimum
Phase	Triphasé

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Répertorié UL
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

Logistique

Quantité de cartons	1
Quantité de palettes	410

Documentation

Catalogues - WDK Catalog Full 2024
Dessin technique - HBLDS3 AutoCAD Drawing
Dessins de vente - WDK_HBLDS3_DRAWING_PDF
Garantie - Industrial & Commercial Products
Littérature - Circuit-Lock® Motor Disconnects
Littérature - Industrial Solutions
Littérature - Education Application Guide
Littérature - Food Processing Guide
Littérature - Safety Product Guide
Littérature - Wiring Device Solutions for Strategic Manufacturing Facilities
Littérature - Improved Short Circuit Current Ratings (SCCR)
Littérature - Linkosity Wiring System
Littérature - Labelless Disconnects
Manuels d'installation - WIRING_PD1782_INSTALLINST
Page du catalogue - WDK F-5 Catalog Page
Page du catalogue - WDK F-11 Catalog Page
Page du catalogue - WDK F-19 Catalog Page
Page du catalogue - WDK F-12 Catalog Page
Page du catalogue - WDK F-10 Catalog Page
Page du catalogue - WDK F-17 Catalog Page
Spécifications - HBLDS3
Spécifications - Wiring HBLDS3 Specification Sheet



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
WDK_CA-HBLDS3-SPEC-FR | REV 7/2024