

## Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs-sectionneurs, interrupteur de remplacement, tripolaire, pour 30A noir

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue [HBLDS3RS](#)

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs-sectionneurs, interrupteur de remplacement, tripolaire, pour 30A noir.



### Performance

- Électrique - Interruption de courant - Certifié pour l'interruption de courant à la pleine tension nominale.
- Électrique - Tension diélectrique - Résiste à 3 000 V minimum
- Électrique - Tension de service max. Tension de service maximale - 600V RMS
- Électrique - Opérations - Mécanique 10 000 cycles
- Électrique - 6 000 cycles
- Environnement - Inflammabilité - Conforme à la classification des matériaux UL 94V0
- Environnement - Résistance à l'humidité - Conformité IP66
- Environnemental - Température de fonctionnement - Maximum continu +75°C Minimum continu -40°C
- Environnemental - Résistance aux UV - Tous les matériaux exposés sont stabilisés aux UV
- Mécanique - Résistance aux chocs - Conforme à la norme UL 746C
- Mécanique - Montage - Pieds externes entièrement réglables
- Mécanique - Identification du produit - L'identification et les valeurs nominales font partie de l'étiquette externe et de la face du réceptacle.
- Mécanique - Identification des bornes - Conformément aux normes UL et CSA

### Général

Numéro de catalogue	HBLDS3RS
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Type d'article	Interrupteur de remplacement du verrouillage mécanique
Température de fonctionnement	Maximum continu 75°C et minimum -40°C sans impact
Série	Non fusionné;fusionné
Style	Interrupteurs de remplacement
Type	Accessoires
CUP	783585955179

### Dimensions

Poids 0,4 lb

### Caractéristiques électriques

Intensité nominale	30 A
Courant / Intensité nominale	30 A
Rigidité diélectrique	Résiste à une tension minimale de 3 000 V

### Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Boîtier certifié CSA TYPE 4, 4X et TYPE 12K</li><li>• Homologué selon la norme UL</li></ul>
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

### Logistique

Quantité de cartons	20
Quantité de palettes	2000

### Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)  
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)  
[Littérature - IEC Pin & Sleeve Devices](#)  
[Littérature - Improved Short Circuit Current Ratings \(SCCR\)](#)  
[Manuels d'installation - WIRING\\_PD2503\\_INSTALLINST](#)  
[Page du catalogue - WDK F-5 Catalog Page](#)  
[Page du catalogue - WDK F-8 Catalog Page](#)  
[Page du catalogue - WDK F-11 Catalog Page](#)  
[Page du catalogue - WDK G-23 Catalog Page](#)  
[Page du catalogue - WDK B-41 Catalog Page](#)  
[Spécifications - Wiring HBLDS3RS Specification Sheet](#)  
[Spécifications - HBLDS3RS](#)  
[Spécifications - HBLDS3RS](#)



Une marque Hubbell