

## Enrouleur industriel jaune, UL Type 1, 25 Ft, #10/3 SJO, 30 A, 250 VAC

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue [HBLI25103Y](#)

Enrouleur industriel jaune, UL Type 1, 25 Ft, #10/3 SJO, 30 A, 250 VAC.



### Caractéristiques

- Construction en aluminium moulé durable et résistante à la corrosion
- UL Type 1
- Le bras de guidage multipositions peut être monté dans deux positions différentes
- Le mécanisme de verrouillage positif maintient automatiquement la longueur de cordon souhaitée.
- Le verrouillage à cliquet peut être désengagé sur le terrain pour les applications à tension constante.

### Général

Longueur du câble	25 Ft
Type de câble	#10/3 IMO
Numéro de catalogue	HBLI25103Y
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Série	inREACH Industriel
Style	Plombé
Type	Enrouleur standard avec fils
CUP	783585585680

### Caractéristiques électriques

Courant / Intensité nominale	30 A
Tension Rating	250 VAC
Tension nominale Description	250 VAC

### Chef d'orchestre

Nombre de fils	3 fils
----------------	--------

### Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)  
[Dessin technique - HBLI25103Y AutoCAD Drawing](#)  
[Dessins de vente - WDK\\_HBLI251\\_DRAWING\\_PDF](#)  
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)  
[Littérature - Pulp & Paper Solutions](#)  
[Littérature - PULP & PAPER SOLUTIONS](#)  
[Manuels d'installation - PD2847](#)  
[Page du catalogue - WDK J-2 Catalog Page](#)  
[Spécifications - Wiring HBLI25103Y Specification Sheet](#)  
[Spécifications - HBLI25103Y](#)  
[Vidéo - inREACH Industrial and Industrial Weatherproof Cord Reels](#)

