

Enrouleur industriel jaune, UL Type 1, 25 Ft, #10/4 SJO, 30 A, 250 VAC

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBLI25104Y](#)

Enrouleur industriel jaune, UL Type 1, 25 Ft, #10/4 SJO, 30 A, 250 VAC.



Caractéristiques

- Construction en aluminium moulé durable et résistante à la corrosion
- UL Type 1
- Le bras de guidage multipositions peut être monté dans deux positions différentes
- Le mécanisme de verrouillage positif maintient automatiquement la longueur de cordon souhaitée.
- Le verrouillage à cliquet peut être désengagé sur le terrain pour les applications à tension constante.

Général

Longueur du câble	25 Ft
Type de câble	#10/4 SJO
Numéro de catalogue	HBLI25104Y
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Série	inREACH Industriel
Style	Plombé
Type	Enrouleur standard avec fils
CUP	783585585697

Caractéristiques électriques

Courant / Intensité nominale	30 A
Tension Rating	250 VAC
Tension nominale Description	250 VAC

Chef d'orchestre

Nombre de fils	4 fils
----------------	--------

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessin technique - HBLI25104Y AutoCAD Drawing](#)
[Dessins de vente - WDK_HBLI251_DRAWING_PDF](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - Pulp & Paper Solutions](#)
[Littérature - PULP & PAPER SOLUTIONS](#)
[Manuels d'installation - PD2847](#)
[Page du catalogue - WDK J-2 Catalog Page](#)
[Spécifications - HBLI25104Y](#)
[Spécifications - Wiring HBLI25104Y Specification Sheet](#)
[Vidéo - inREACH Industrial and Industrial Weatherproof Cord Reels](#)

