

## Enrouleur industriel jaune avec HBL5369C, UL Type 1, 25 Ft, #12/3 SJO, 20 A, 125 VAC

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue [HBLI25123C20Y](#)

Enrouleur industriel jaune avec HBL5369C, UL Type 1, 25 Ft,  
#12/3 SJO, 20 A, 125 VAC.



### Caractéristiques

- Construction en aluminium moulé durable et résistante à la corrosion
- UL Type 1
- Le bras de guidage multipositions peut être monté dans deux positions différentes
- Le mécanisme de verrouillage positif maintient automatiquement la longueur de cordon souhaitée.
- Le verrouillage à cliquet peut être désengagé sur le terrain pour les applications à tension constante.

### Général

Longueur du câble	25 Ft
Type de câble	#12/3 SJO
Numéro de catalogue	HBLI25123C20Y
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Série	inREACH Industriel
Style	Sortie unique
Type	Enrouleur avec corps de connecteur
CUP	783585585581

### Caractéristiques électriques

Courant / Intensité nominale	20 A
Tension Rating	125 VAC

### Chef d'orchestre

Nombre de fils	3 fils
----------------	--------

### Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

### Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)  
[Dessin technique - HBLI25123C20Y AutoCAD Drawing](#)  
[Dessins de vente - WDK\\_HBLI25123\\_DRAWING\\_PDF](#)  
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)  
[Littérature - Pulp & Paper Solutions](#)  
[Littérature - PULP & PAPER SOLUTIONS](#)  
[Manuels d'installation - PD2847](#)  
[Spécifications - HBLI25123C20Y](#)  
[Spécifications - Wiring HBLI25123C20Y Specification Sheet](#)  
[Vidéo - inREACH Cord Reel Drop Ceiling Enclosure](#)

