

Enrouleur industriel blanc avec
boîte de sortie portable noire et (1)
prise double 20A, UL Type 1, 25 Ft,
#12/3 SJO, 20 A, 125 VAC

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBLI25123R20M1](#)

Enrouleur industriel blanc avec boîte de sortie portable noire et
(1) prise double 20A, UL Type 1, 25 Ft, #12/3 SJO, 20 A, 125 VAC.

Caractéristiques

- Construction en aluminium moulé durable et résistante à la corrosion
- UL Type 1
- Le bras de guidage multipositions peut être monté dans deux positions différentes
- Le mécanisme de verrouillage positif maintient automatiquement la longueur de cordon souhaitée.
- Le verrouillage à cliquet peut être désengagé sur le terrain pour les applications à tension constante.

Général

Longueur du câble	25 Ft
Type de câble	#12/3 SJO
Numéro de catalogue	HBLI25123R20M1
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Série	inREACH Industriel
Style	Deux sorties
Type	Enrouleur avec prise(s) double(s)
CUP	783585669779



Caractéristiques électriques

Courant / Intensité nominale	20 A
Tension Rating	125 VAC

Chef d'orchestre

Nombre de fils	3 fils
----------------	--------

Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

Documentation

- [Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
- [Dessin technique - HBLI25123R20M1 AutoCAD Drawing](#)
- [Dessins de vente - WDK_HBLI45123R2_DRAWING_PDF](#)
- [Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
- [Littérature - Pulp & Paper Solutions](#)
- [Littérature - PULP & PAPER SOLUTIONS](#)
- [Manuels d'installation - PD2847](#)
- [Spécifications - Wiring HBLI25123R20M1 Specification Sheet](#)
- [Spécifications - HBLI25123R20M1](#)
- [Vidéo - inREACH Cord Reel Drop Ceiling Enclosure](#)