

Enrouleur industriel blanc avec
boîte de sortie portable jaune et (1)
prise double 15A, UL Type 1, 45 Ft,
#14/3 SJO, 15 A, 125 VAC

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBLI45143R15](#)

Enrouleur industriel blanc avec boîte de sortie portable jaune et
(1) prise double 15A, UL Type 1, 45 Ft, #14/3 SJO, 15 A, 125 VAC.

Caractéristiques

- Construction en aluminium moulé durable et résistante à la corrosion
- UL Type 1
- Le bras de guidage multipositions peut être monté dans deux positions différentes
- Le mécanisme de verrouillage positif maintient automatiquement la longueur de cordon souhaitée.
- Le verrouillage à cliquet peut être désengagé sur le terrain pour les applications à tension constante.

Général

Longueur du câble	45 Ft
Type de câble	#14/3 SJO
Numéro de catalogue	HBLI45143R15
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Série	inREACH Industriel
Style	Deux sorties
Type	Enrouleur avec prise(s) double(s)
CUP	783585669090

Caractéristiques électriques

Courant / Intensité nominale	15 A
Tension Rating	125 VAC



Chef d'orchestre

Nombre de fils	3 fils
----------------	--------

Logistique

Quantité de cartons	1
Quantité de palettes	14

Documentation

[BIM - Speciality_Equipment-Cord_Reel-Hubbell_Wiring-System_HBLI45143R15](#)
[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessin technique - HBLI45143R15 AutoCAD Drawing](#)
[Dessins de vente - WDK_HBLI45143_DRAWING_PDF](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - Plenum Rated Cord Reel Enclosure](#)
[Littérature - Cord Reels](#)
[Littérature - Wiring Device Solutions for Strategic Manufacturing Facilities](#)
[Manuels d'installation - PD2847](#)
[Page du catalogue - WDK J-3 Catalog Page](#)
[Spécifications - HBLI45143R15](#)
[Spécifications - HBLI45143R15](#)
[Spécifications - Wiring HBLI45143R15 Specification Sheet](#)
[Vidéo - inREACH Industrial and Industrial Weatherproof Cord Reels](#)