

Produits d'éclairage temporaire, éclairage LED High Bay, 120W

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBLLEDHB120](#)

Produits d'éclairage temporaire, éclairage LED High Bay, 120W.



Caractéristiques

- Luminaire à LED facile à transporter
- Efficacité des LED de 120
- Cage métallique et lentille en polycarbonate pour une plus grande durabilité

Performance

- Électrique - Durée de vie de la lampe - 50 000 heures
- Mécanique - Hauteur - 16"
- Largeur - 10" - Profondeur

Général

Numéro de catalogue	HBLLEDHB120
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Série	Lumière en saillie
Type	Eclairage LED High Bay avec grille de protection
CUP	783585468976

Caractéristiques électriques

Courant / Intensité nominale	15 A
Tension Rating	125 VAC
Tension nominale Description	125 VAC

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Répertoire UL
--------------------------	---------------

Logistique

Quantité de cartons	1
---------------------	---

Documentation

- [Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
- [Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
- [Littérature - Temporary Industrial Lighting](#)
- [Littérature - Safety Product Guide](#)
- [Page du catalogue - WDK H-16 Catalog Page](#)
- [Spécifications - Wiring HBLLEDHB120 Specification Sheet](#)
- [Spécifications - HBLLEDHB120](#)
- [Vidéo - Temporary Industrial Lighting](#)