

Temporary Lighting Products,
guirlande lumineuse 28W, avec
interrupteur en ligne, 2928 Lumen
Output

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBLLS2834](#)

Temporary Lighting Products, guirlande lumineuse 28W, avec
interrupteur en ligne, 2928 Lumen Output.

Caractéristiques

- Interrupteur marche/arrêt en ligne pour une utilisation aisée
- Tube extérieur en polycarbonate très résistant
- Le diffuseur protège les yeux de l'utilisateur de la lumière vive.

Performance

- Électrique - Durée de vie de la lampe - 50000
- Électrique - Angle d'éclairage - 130
- Électrique - Couleur de la lumière - 4700-5200 K
- Électrique - Rendement lumineux - 2928
- Électrique - Puissance - 15A 125V
- Électrique - Watts - 28
- Mécanique - Longueur du cordon - 6 ft.
- Mécanique - Type de cordon - 16 AWG SJTOW

Général

Numéro de catalogue	HBLLS2834.
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Série	Lampes à limon
Type	Lampes LED pour longerons
CUP	783585467283



Caractéristiques électriques

Courant / Intensité nominale	15 A
Tension Rating	125 VAC
Tension nominale Description	125 VAC

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	• • • • CSA • ETL • UL
--------------------------	--

Documentation

- [Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
- [Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
- [Littérature - Temporary Industrial Lighting](#)
- [Littérature - Emergency Preparedness for Healthcare](#)
- [Littérature - Safety Product Guide](#)
- [Spécifications - HBLLS2834](#)
- [Spécifications - Wiring HBLLS2834 Specification Sheet](#)
- [Vidéo - Temporary Industrial Lighting](#)