

Heavy Duty Products, IEC Pin and Sleeve, Plug, Switched, 60A 347/600V AC, 4-Pole 5-Wire Grounding, NEMA 4X/IP69K

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL560P5W](#)

Fiche IEC à broche et manchon, commutée, 60A 347/600V AC, 4 pôles, 5 fils de mise à la terre, NEMA 4X/IP69K.



Caractéristiques

- S'adapte à la base installée existante de dispositifs à broches et manchons IEC 60309-2
- Approuvé comme moyen de déconnexion pour les circuits de moteur et les circuits de dérivation
- Classe d'environnement UL Type 4X, 12 et IP69k
- PBT résistant aux chocs et à la corrosion, codé par couleur en fonction de la tension
- Voyants DEL de mise à la terre et d'alimentation non commutées

Général

Numéro de catalogue	HBL560P5W
Couleur	
Nombre de pôles	4 pôles
Série	Advantage Switch-Rated
Style	IP69k NEMA 4X
Type	Bouchon étanche
CUP	783585479064

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	60 A
Courant / Intensité nominale	60 A
Tension Rating	3 phases Y 347/600 VAC
Tension nominale Description	3 phases Y 347/600 VAC

Chef d'orchestre

Nombre de fils	5 fils
----------------	--------

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessin technique - HBL560P5W AutoCAD Drawing](#)
[Dessins de vente - WDK_HBL560P5W_DRAWING_PDF](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - Pulp & Paper Solutions](#)
[Littérature - PULP & PAPER SOLUTIONS](#)
[Manuels d'installation - WIRING_PD1303_INSTALLINST](#)
[Spécifications - HBL560P5W](#)
[Spécifications - HBL560P5W](#)
[Spécifications - HBL560P5W](#)
[Vidéo - Advantage Series Switch-Rated Pin & Sleeve](#)

