

Heavy Duty Products, appareils unipolaires, qualité industrielle, accessoires, couvercle encliquetable, pour 300/400A 600V AC/DC, conducteur unique

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBLSCBK](#)



Unipolaire lourd de qualité industrielle, couvercle à déclic, pour 300/400A 600V AC/DC, conducteur unique, pour les réceptacles avec montage à travers le trou.

Général

Numéro de catalogue	HBLSCBK
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Type d'article	Couvercle de réceptacle pour montage sur panneau
Matériau	Acier, finition par revêtement en poudre
Matériau - Matériel de montage	Trou taraudé
Nombre de pôles	1-Pole
Série	Série 16
Style	Montage par trou traversant
Type	Couvertures à boutons-pression
CUP	783585002293

Dimensions

Taille de l'affichage	Produit de taille standard
-----------------------	----------------------------

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	400 A
Courant / Intensité nominale	400 A
Tension nominale Description	600V AC/DC

Chef d'orchestre

Nombre de fils	1-fil
----------------	-------

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	<ul style="list-style-type: none">Code électrique national (NEC), ANSI/NFPA 70Homologué UL et cULBoîtiers UL de types 3R, 4X, 12
Nema Rating	Non-NEMA
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

Logistique

Quantité de cartons	20
Quantité de palettes	5400

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessin technique - HBLSCBK AutoCAD Drawing](#)
[Dessins de vente - WDK_HBLSC_DRAWING_PDF](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - Single Pole Connectors](#)
[Littérature - Single Pole Devices](#)
[Manuels d'installation - WIRING_PD1893_INSTALLINST](#)
[Page du catalogue - WDK H-8 Catalog Page](#)
[Spécifications - Wiring HBLSCBK Specification Sheet](#)
[Spécifications - HBLSCBK](#)
[Spécifications - HBLSCBK](#)

