

Produits d'éclairage temporaire,
Lampe de travail à DEL avec
éclairage d'extrémité et robinet
d'outil, 25 pi, cordon 16/3 SJTOW

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBLWL25LEDT](#)

Temporary Lighting Products, Lampe de travail à LED avec
éclairage d'extrémité et robinet d'outil, 25', cordon 16/3 SJTOW.

Caractéristiques

- Robinet à outils en ligne avec couvercle de sortie à charnière pour empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans l'appareil
- L'interrupteur marche/arrêt dans la poignée contrôle les LED latérales et de fin de course.
- Le tube extérieur en polycarbonate est extrêmement durable

Performance

- Électrique - Durée de vie de la lampe - 50 000 heures
- Électricité - Angle d'éclairage - 130
- Électrique - Couleur de la lumière - 4700-5200 K
- Électrique - Rendement lumineux côté/extrémité - 920/120
- Électrique - Puissance - 15A 125V
- Électrique - Puissance - 9
- Mécanique - Longueur du cordon - 25 ft.
- Mécanique - Type de cordon - 16/3 SJTOW

Général

Numéro de catalogue	HBLWL25LEDT
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Série	Lampe de travail portable
Type	Lampes de travail de maintenance à LED
CUP	783585467412



Caractéristiques électriques

Courant / Intensité nominale	15 A
Tension Rating	125 VAC
Tension nominale Description	125 VAC

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	UL
--------------------------	----

Logistique

Quantité de cartons	6
---------------------	---

Documentation

- [Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
- [Dessins de vente - WDK_HBLWL25LEDT_DRAWING_PDF](#)
- [Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
- [Littérature - Temporary Industrial Lighting](#)
- [Littérature - Emergency Preparedness for Healthcare](#)
- [Littérature - Safety Product Guide](#)
- [Manuels d'installation - WIRING_PD2652_INSTALLINST](#)
- [Page du catalogue - WDK H-17 Catalog Page](#)
- [Page du catalogue - WDK H-16 Catalog Page](#)
- [Spécifications - Wiring HBLWL25LEDT Specification Sheet](#)
- [Spécifications - HBLWL25LEDT](#)
- [Vidéo - Temporary Industrial Lighting](#)