

Kit de support CableTrak, pour la série HCT252

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HCTBK252](#)

Kit de support CableTrak, pour la série HCT252.



Performance

- Environnement - Vitesse de fonctionnement maximale - 600 FPM (pieds par minute), 180 MPM (mètres par minute).
- Environnement - Température de fonctionnement - Continu +20°F à +100°F (-7°C à 38°C)
- Intermittent* -40°F à +220°F (-40°C à 104°C).

Général

Numéro de catalogue	HCTBK252
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Type d'article	Kit de support CableTrak
Matériau	Nylon, fibre de verre renforcée
CUP	783585343976

Dimensions

Taille de l'affichage	Taille standard
-----------------------	-----------------

Caractéristiques électriques

Connectivité	Sections encliquetables
--------------	-------------------------

Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

Documentation

- [Brochures - POWERTRAK® GRP Non-Metallic Cable/Hose Carrier](#)
- [Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
- [Dessins de vente - WDK_HCTBK252_DRAWING_PDF](#)
- [Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
- [Manuels d'installation - WIRING_PD1592_INSTALLINST](#)
- [Page du catalogue - WDK I-11 Catalog Page](#)
- [Spécifications - HCTBK252](#)
- [Spécifications - Wiring_HCTBK252_spec](#)