


Séparateurs de chemins de câbles, pour les rails de la série HCT25

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HCTSP25PK12](#)

Séparateurs de câbles, pour les rails de la série HCT25.



Performance

- Environnement - Vitesse de fonctionnement maximale - 600 FPM (pieds par minute), 180 MPM (mètres par minute).
- Environnement - Température de fonctionnement - Continu +20°F à +100°F (-7°C à 38°C)
- Intermittent* -40°F à +220°F (-40°C à 104°C).

Général

Numéro de catalogue	HCTSP25PK12
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Type d'article	Séparateur CableTrak - 25mm
Matériau	Métallique
CUP	783585022116

Dimensions

Taille de l'affichage	Taille standard
-----------------------	-----------------

Caractéristiques électriques

Connectivité	Sections encliquetables
--------------	-------------------------

Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

Documentation

- [Brochures - POWERTRAK® GRP Non-Metallic Cable/Hose Carrier](#)
- [Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
- [Dessins de vente - WDK_HCTSP25PK12_DRAWING_PDF](#)
- [Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
- [Manuels d'installation - WIRING_PD1593_INSTALLINST](#)
- [Page du catalogue - WDK I-11 Catalog Page](#)
- [Spécifications - HCTSP25PK12](#)
- [Spécifications - Wiring HCTSP25PK12 Spec Sheet](#)