

Signal et contrôle, Mini Quick, fiche mâle, fixation sur site, 3 pôles, portée de câble .39"-.47"

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HPMS03F13](#)

Signal et contrôle, Mini Quick, fiche mâle, fixation sur site, 3 pôles, .39"-.47" Portée du câble.



Caractéristiques

- Conception de contact supérieure
- Corps avec un design à fort impact
- Les entonnoirs de précision éliminent les brins vagabonds

Performance

- Electricité - Ampérage - 3 broches - 12A
- 4,5 broches - 9A
- Électricité - Taille maximale des fils - #16 AWG
- Électrique - Tension nominale - 250V
- Environnemental - Résistance à l'humidité - IP66
- Environnemental - Température de fonctionnement - - 40°C à 85°C

Général

Numéro de catalogue	HPMS03F13
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Conditions environnementales	IP67 Protection contre les agressions
Type d'article	Fiche mâle droite
Matériau - Écrou d'accouplement	Aluminium
Matériau - Insert	PUR/PA
Matériau - Joint torique	Néoprène
Matériau - Surmoulage	PBT
Matériau - Coquille	PBT
Température de fonctionnement	De -40 degrés C à 85 degrés C
Taille du filet	Non fileté
CUP	783585192079

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	12 A
Courant / Intensité nominale	12 A
Valeur nominale actuelle	12 A
Tension Rating	250V kV

Chef d'orchestre

Taille du câble	.39"-.47"
Spécification du câble	Cordon portable répertorié UL

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	<ul style="list-style-type: none">• Certifié CSA, C22.2 No. 182.3 et CSA C22.2 No. 94.2-07• UL 2238 et UL50E, dossier n° E192071
--------------------------	---

Logistique

Quantité de cartons	30
---------------------	----

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessins de vente - WDK_HPMS03F13_DRAWING_PDF](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - Pulp & Paper Solutions](#)
[Littérature - PULP & PAPER SOLUTIONS](#)
[Spécifications - HPMS03F13](#)
[Spécifications - HPMS03F13](#)
[Spécifications - HPMS03F13](#)