HUBBELL
Wiring Device-Kellems

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, mise à la terre isolée industrielle, prise double, 15A 125V, 2 pôles, mise à la terre 3 fils, L5-15R, borne à vis, orange

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue IG4700A

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, mise à la terre isolée industrielle, prise double, 15A 125V, 2 pôles, 3 fils de mise à la terre, NEMA L5-15R, borne à vis, orange.

Characteristiques

- Construction thermoplastique renforcée
- Contacts en laiton d'une seule pièce
- Languettes de rupture à point unique
- Les languettes de fixation verrouillent le corps et la base ensemble.

Performance

- Électrique - Interruption de courant - Certifié pour l'interruption de courant à pleine intensité nominale
- Électrique - Tension diélectrique - Résiste à 2 000 V minimum
- Environnement - Inflammabilité - HB ou mieux selon UL94/CSA 22.2 No.0.17
- Environnement - Résistance à l'humidité - Conformité IP20
- Environnement - Températures de fonctionnement - Maximum 75°C en continu, Minimum -40°C (sans impact)
- Mécanique - Logement des bornes - Fil de cuivre massif ou toronné #18 AWG - #10 AWG.
- Mécanique - Identification des bornes - Bornes identifiées conformément à la norme UL 498.

Général

Numéro de catalogue	IG4700A
Couleur	• Orange • Orange
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Conditions environnementales	
Puissance - Maximum	0.5
Type d'article	Prise double isolée de 15A avec mise à la terre
Matériau	Thermoplastique
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Nombre de pôles	2 pôles
Température de fonctionnement	Maximum continu 75°C et minimum -40°C sans impact
CUP	783585002392

Dimensions

Dimensions	3,29 in x 1,70 in x 1,17 in
Taille de l'affichage	Produit de taille standard
Hauteur	1.17 in
Longueur	3,29 pouces
Poids	0.35 lb
Largeur	1.7 in

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	15 A
Connectivité	Câblage arrière et latéral
Courant / Intensité nominale	15 A
Valeur nominale actuelle	15 A
Rigidité diélectrique	Résiste à une tension minimale de 2 000 V
Phase	Monophasé
Tension Rating	125 V
Tension nominale Description	125 V

Chef d'orchestre

Nombre de fils	3 fils
Wire Size	#18 AWG à 10 AWG

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Homologué selon UL 498
Nema Rating	L6-15R
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

Logistique

Quantité de cartons	10
Quantité de palettes	4050

Documentation

Catalogues - WDK Catalog Full 2024
Dessin technique - IG4700A AutoCAD Drawing
Dessins de vente - WDK_IG4700A_DRAWING_PDF
Garantie - Industrial & Commercial Products
Littérature - EdgeConnect™ Technology FAQ
Manuels d'installation - WIRING_PD2615_INSTALLINST
Page du catalogue - WDK B-13 Catalog Page
Page du catalogue - WDK I-4 Catalog Page
Page du catalogue - WDK M-20 Catalog Page
Page du catalogue - WDK O-33 Catalog Page
Spécifications - IG4700A
Spécifications - Wiring IG4700A Specification Sheet
Spécifications - IG4700A
Vidéo - Insulgrip Twist-Lock and Straight Blade Devices
Vidéo - Twist-Lock Devices

HUBBELL Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés