

EdgeConnect™ Twist-Lock®
Dispositifs de verrouillage, prise
unique, 15A 125V, 2 pôles, 3 fils,
mise à la terre

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [IG4710ST](#)

Dispositifs de verrouillage, EdgeConnect™ Twist-Lock®, mise à la terre isolée industrielle, prise unique, 15A 125V, mise à la terre 2 pôles 3 fils, L5-15R, borne à vis, orange.

Caractéristiques

- Temps de terminaison plus rapide
- Pas besoin de tournevis ni de clé dynamométrique
- La terminaison à ressort élimine le relâchement des brins
- Entrée du fil en forme d'entonnoir pour faciliter la terminaison.

Général

Numéro de catalogue	IG4710ST
Couleur	
Conditions environnementales	Adéquation IP20
Matériau	Nylon
Type de montage	Montage à vis
Nombre de pôles	2
Série	EdgeConnect™
Taille	Produit de taille standard
Style	Dispositifs de verrouillage
Température nominale	Maximum continu 75°C, Minimum -40°C (sans impact)
Type	Réceptacle
CUP	783585719672

Caractéristiques électriques

Courant / Intensité nominale	15 A
Rigidité diélectrique	Résiste à une tension minimale de 2 000 V
Phase	Monophasé
Tension Rating	125 VAC



Chef d'orchestre

Nombre de fils	3
----------------	---

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	• Homologué selon UL 498 • Fed.Spec. W-C-596 • Certifié selon CSA C22.2 No.42
Nema Rating	L5-15R

Logistique

Quantité de cartons	50
---------------------	----

Documentation

[Brochures - EdgeConnect Brochure](#)
[Brochures - EdgeConnect Brochure French](#)
[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessin technique - M14595_ACAD](#)
[Dessins de vente - M14595](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - EdgeConnect™ Technology FAQ](#)
[Littérature - EdgeConnect™ Termination vs Standard Push Wire](#)
[Littérature - EdgeConnect™ Technology](#)
[Manuels d'installation - PD3024](#)
[Page du catalogue - WDK B-13 Catalog Page](#)
[Spécifications - Wiring IG4710ST specification sheet](#)
[Spécifications - IG4710ST](#)