

Lighting Controls Interrupteur à
bascule résidentiel / commercial
léger, 0-10V LED - unipolaire, trois
voies, 10A 120VAC, 5A 277VAC,
amande claire

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [LCD0108DLA](#)

Prenez le contrôle de l'ambiance lumineuse de votre maison tout en réduisant votre empreinte énergétique en combinant notre variateur à bascule basse tension avec des lampes LED efficaces. Conçu pour fonctionner avec une gamme de lampes DEL à ballast pour usage résidentiel et commercial léger. Personnalisez la sensation et le confort de votre éclairage avec les gradateurs résidentiels Hubbell.

Caractéristiques


- Contrôle pour les charges LED 0-10V uniquement
- Réglage de l'ajustement fin
- Circuit numérique contrôlé
- Style de la bascule décorative
- Homologué UL/cUL

Général

Numéro de catalogue	LCD0108DLA
Type de lampe	Lampes LED 0-10 V avec ou sans ballast
Nombre de pôles	1, 3, 4
CUP	783585565781

Dimensions

Profondeur	2.0 in. in
Hauteur	2 en
Largeur	2 en



Caractéristiques électriques

Courant / Intensité nominale	0-10 V / 10 A
Fréquence nominale	60 Hz
Tension de sortie	0-10 V
Tension Rating	120 V

Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

Documentation

- [Brochures - WDK Dimmers Brochure CA](#)
- [Brochures - WDK Dimmers Brochure CA French](#)
- [Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
- [Dessins de vente - M14554](#)
- [Littérature - Residential Catalog](#)
- [Littérature - Wall Dimmers and Lighting Controls](#)
- [Page du catalogue - WDK Z-19 Catalog Page](#)
- [Spécifications - LCD0108DLA](#)
- [Spécifications - WIRING_LCD0108DLA_spec](#)
- [Spécifications - LCD0108DLA](#)