

Contrôles d'éclairage Interrupteur à bascule résidentiel, 150W LED/CFL, 600W Incandescent 1.5A - unipolaire, trois voies, 120VAC, ivoire

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [LCD150TI](#)

Prenez le contrôle de l'ambiance lumineuse de votre maison tout en réduisant votre empreinte énergétique en combinant notre gradateur à bascule avec des ampoules LED efficaces. Conçu pour fonctionner avec une gamme complète d'ampoules DEL/CFL et même d'ampoules incandescentes traditionnelles, le gradateur numérique s'ajuste pour réduire le scintillement et offrir la meilleure plage d'utilisation de la lumière. Personnalisez la sensation et le confort de l'éclairage de votre maison avec les gradateurs résidentiels Hubbell.

Caractéristiques

- Ajustement de l'assiette pour un réglage fin
- Circuit de contrôle numérique
- Style traditionnel de l'interrupteur à bascule
- Homologué UL/cUL

Général

Numéro de catalogue	LCD150TI
Type de lampe	La plupart des ampoules, gradable
Nombre de pôles	1, 3, 4
CUP	783585565859

Dimensions

Profondeur	2.0 in. in
Hauteur	2 en
Largeur	2 en



Caractéristiques électriques

Courant / Intensité nominale	150W / 1,5 A
Fréquence nominale	60 Hz
Tension de sortie	120 VAC
Tension Rating	120 VAC

Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

Documentation

[Brochures - WDK Dimmers Brochure CA](#)
[Brochures - WDK Dimmers Brochure CA French](#)
[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessins de vente - M14431](#)
[Littérature - Residential Catalog](#)
[Littérature - Wall Dimmers and Lighting Controls](#)
[Page du catalogue - WDK Z-19 Catalog Page](#)
[Spécifications - WIRING_LCD150TI_spec](#)
[Spécifications - LCD150TI](#)
[Spécifications - LCD150TI](#)