

Lighting Controls Interrupteur à
bascule résidentiel, 300W
LED/CFL, 600W Incandescent 2.5A
- unipolaire, trois voies, 120VAC,
blanc

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [LCD300DW](#)



Prenez le contrôle de l'ambiance lumineuse de votre maison tout en réduisant votre empreinte énergétique en combinant notre variateur à bascule avec des ampoules LED efficaces. Conçu pour fonctionner avec une gamme complète d'ampoules LED/CFL et même d'ampoules incandescentes traditionnelles, ce variateur numérique permet de réduire le scintillement et d'offrir la meilleure plage d'utilisation de la lumière. Bénéficiez d'une plus grande commodité grâce à l'indicateur lumineux en cours d'utilisation. Personnalisez la sensation et le confort de l'éclairage de votre maison avec les gradateurs résidentiels Hubbell.

Caractéristiques

- Réglage de l'assiette pour une mise au point précise
- Témoin lumineux d'utilisation
- Circuit de contrôle numérique
- Style décoratif à bascule
- Homologué UL/cUL

Général

Numéro de catalogue	LCD300DW
Type de lampe	La plupart des ampoules, gradable
Nombre de pôles	1, 3, 4
CUP	783585565866

Dimensions

Profondeur	2.0 in. in
Hauteur	2 en
Largeur	2 en

Caractéristiques électriques

Courant / Intensité nominale	300W / 2,5 A
Fréquence nominale	60 Hz
Tension de sortie	120 VAC
Tension Rating	120 VAC

Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

Documentation

- [Brochures - WDK Dimmers Brochure CA](#)
- [Brochures - WDK Dimmers Brochure CA French](#)
- [Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
- [Dessins de vente - M14430](#)
- [Littérature - Residential Catalog](#)
- [Littérature - Wall Dimmers and Lighting Controls](#)
- [Page du catalogue - WDK Z-19 Catalog Page](#)
- [Spécifications - LCD300DW](#)
- [Spécifications - LCD300DW](#)
- [Spécifications - WIRING_LCD300DW_spec](#)