

## Signal et contrôle, Micro Quick, prise femelle, fixation sur site, 4 pôles, .16-.24" Gamme de câbles

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue [MIMS15F7](#)

Signal et contrôle, Micro Quick, prise femelle, fixation sur site, 4 pôles, .16-.24" Gamme de câbles.



### Caractéristiques

- Corps à haute résistance aux chocs
- La décharge de traction protège les terminaisons
- Les entonnoirs de précision éliminent les brins errants

### Performance

- Électricité - Ampérage - 4A
- Électricité - Taille maximale des fils - #18 AWG
- Électrique - Tension nominale - 250V
- Environnemental - Résistance à l'humidité - IP66
- Environnemental - Température de fonctionnement - - 40°C à 90°C

### Général

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Numéro de catalogue             | MIMS15F7                              |
| Indicateur RoHS de l'UE         | Non                                   |
| Conditions environnementales    | IP67 Protection contre les agressions |
| Type d'article                  | Connecteur droit mâle en ligne        |
| Matériau - Écrou d'accouplement | Aluminium                             |
| Matériau - Insert               | PUR/PA                                |
| Matériau - Joint torique        | Néoprène                              |
| Matériau - Surmoulage           | PBT                                   |
| Matériau - Coquille             | PBT                                   |
| Température de fonctionnement   | De -40 degrés C à 85 degrés C         |
| Taille du filet                 | Non-filtré                            |
| CUP                             | 783585192536                          |

### Caractéristiques électriques

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Intensité nominale           | 4 A     |
| Courant / Intensité nominale | 4 A     |
| Valeur nominale actuelle     | 4 A     |
| Tension Rating               | 250V kV |

### Chef d'orchestre

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Taille du câble        | .16"-.24"                     |
| Spécification du câble | Cordon portable répertorié UL |

### Certifications et conformité

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Norme(s) industrielle(s) | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li><li>•</li><li>• Certifié CSA, C22.2 No. 182.3 et CSA C22.2 No. 94.2-07</li><li>• UL 2238 et UL50E, dossier n° E192071</li></ul> |
|--------------------------|---|

### Logistique

|                     |    |
|---------------------|----|
| Quantité de cartons | 30 |
|---------------------|----|

### Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)  
[Dessins de vente - WDK\\_MIMS15F7\\_DRAWING\\_PDF](#)  
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)  
[Littérature - Pulp & Paper Solutions](#)  
[Littérature - PULP & PAPER SOLUTIONS](#)  
[Spécifications - MIMS15F7](#)  
[Spécifications - MIMS15F7](#)  
[Spécifications - MIMS15F7](#)