

## Kellems Wire Management, Connecteurs de cordons, 90 degrés mâle .75-.88", 3/4", Nylon

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue [NHC1038CR](#)

Kellems Wire Management, Connecteurs de cordons, 90 degrés  
mâle .75-.88", 3/4", Nylon.



### Caractéristiques

- Le connecteur de cordon en nylon résiste à la corrosion
- Le corps du connecteur est conçu d'une seule pièce avec des filets usinés.
- L'intérieur conique accueille uniformément la douille pour un joint étanche aux liquides.

### Performance

- Environnement - Emplacements dangereux - Utilisé dans des emplacements dangereux de Classe I Div. 2, Classe II Div. 1 & 2, Classe III Div. 1 & 2 conformément au NEC.
- Environnement - Températures de fonctionnement - -30°F à +225°F (-34°C à +107°C)

### Général

Numéro de catalogue	NHC1038CR
Couleur	
Code couleur	Orchidée
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Conditions environnementales	Convient aux emplacements humides lorsqu'il est utilisé avec une rondelle en nylon répertoriée entre le boîtier et le raccord.
Type d'article	Connecteurs de cordon
Matériau	Nylon
Matériau - Matériel de montage	Contre-écrou ou ouverture taraudée
Série	Standard Duty
Température nominale	Minimum -30 Deg F à 225 Deg F (-34 Deg C à 107 Deg C)
Type	90° Homme
CUP	783585208800

### Dimensions

Taille de l'affichage	3/4" NPT
Taille du moyeu	3/4"

### Chef d'orchestre

Gamme de conducteurs	0,75- 0,88 in (19,0- 22,2 mm)
Nombre de conducteurs	Célibataire

### Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Répertoire UL
Nema Rating	NEMA Type 4, 4X, 12 et 13
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

### Logistique

Quantité de cartons	15
---------------------	----

### Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)  
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)  
[Littérature - FOOD & BEVERAGE SOLUTIONS](#)  
[Littérature - FOOD & BEVERAGE SOLUTIONS](#)  
[Littérature - Wire Management Solutions Brochure](#)  
[Littérature - Pulp & Paper Solutions](#)  
[Littérature - PULP & PAPER SOLUTIONS](#)  
[Manuels d'installation - WIRING\\_PD1856\\_INSTALLINST](#)  
[Page du catalogue - WDK W-71 Catalog Page](#)  
[Page du catalogue - WDK W-72 Catalog Page](#)  
[Spécifications - NHC1038CR](#)  
[Spécifications - Wiring NHC1038CR Specification Sheet](#)  
[Vidéo - Kellems Wire Management Solutions](#)

