


## Plaques murales et couvercles de boîtes, Plaque murale, Nylon, 2-Gang, 2) Toggle, Rouge

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue [NP2R](#)

Plaque murale double, deux interrupteurs.



### Caractéristiques

- Reinforcement ribs for extra strength
- Captive screw feature holds mounting screw in place
- High-impact, self-extinguishing nylon material
- Smooth, easy to clean finish
- Nervures de renfort pour plus de résistance
- Fonction de vis captive maintient la vis de montage en place
- Matériau en nylon auto-extinguible à fort impact
- Finition lisse et facile à nettoyer

### Général

Numéro de catalogue	NP2R
Couleur	
La construction	Moulé
Cutout	2) Bascule
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type d'article	Plaque d'interrupteur à bascule
Matériau	Nylon
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Nombre de gangs	2-Gang
Température de fonctionnement	De -40°C à 85 °C
Orientation	Montage vertical
Taille	Standard
Style	2-Toggle
Type	Toggle
CUP	883778101731

### Dimensions

Dimensions	4.63 in x 4.68 in x 0.25 in
Taille de l'affichage	Taille standard
Hauteur	0,25 pouce
Longueur	4.63 in
Épaisseur	0.25
Poids	0,05 lb
Largeur	4.68 en

### Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Répertoire UL
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

### Logistique

Quantité de cartons	25
---------------------	----

### Documentation

- [Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
- [Dessins de vente - WDK\\_NP2\\_DRAWING\\_PDF](#)
- [Garantie - tradeSELECT™ and netSELECT®](#)
- [Spécifications - NP2R](#)
- [Spécifications - Wiring NP2R Specification Sheet](#)