

Kellems Wire Management, Liquidtight System, PolyTuff® Non- Metallic Liquidtight Fittings, 90 Degree Male Liquid-Tight Connector, 3/8", Gray

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [P0389NGY](#)

Kellems Wire Management, Liquidtight System, PolyTuff® Non-Metallic Liquidtight Fittings, 90 Degree Male Liquid-Tight Connector, 3/8", Gray.



Caractéristiques

- L'écrou de compression en nylon est doté d'un dôme conique pour serrer la virole sur le conduit.
- Le joint torique en néoprène assure l'étanchéité aux liquides.
- La virole non intégrée assure l'étanchéité du conduit et la protection contre l'arrachement.

Performance

- Environnement - Inflammabilité - UL 94X-2
- Environnement - Température de fonctionnement - -30°F à +225°F (-34°C à +107°C)

Général

| | |
|-------------------------|---|
| Numéro de catalogue | P0389NGY |
| Couleur | |
| Indicateur RoHS de l'UE | Oui |
| Matériau | Nylon |
| Style | 90° |
| Type | Raccords non métalliques étanches PolyTuff |
| CUP | 783585334158 |

Dimensions

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Dimension - L Longueur hors tout mm | 2.91 in |
| Dimension - Taille du filetage | 1/2" NPT |
| Hauteur | 1.98 en |
| Taille du commerce | 3/8 |

Certifications et conformité

| | |
|--------------------------|---|
| Norme(s) industrielle(s) | • Certifié CSA • Homologué UL : UL50 Type 4X, 12 et 13 |
|--------------------------|---|

Logistique

| | |
|----------------------|------|
| Quantité de cartons | 25 |
| Quantité de palettes | 5400 |

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessins de vente - WDK_P0389N_DRAWING_PDF](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - Industrial Solutions](#)
[Littérature - Wire Management Solutions Brochure](#)
[Littérature - Safety Product Guide](#)
[Littérature - Safety Product Guide](#)
[Page du catalogue - WDK W-90 Catalog Page](#)
[Page du catalogue - WDK W-89 Catalog Page](#)
[Spécifications - P0389NGY](#)
[Spécifications - Wiring P0389NGY Specification Sheet](#)
[Spécifications - P0389NGY](#)
[Vidéo - Kellems Wire Management Solutions](#)

