

Kellems Wire Management, Liquidtight System, PolyTuff® Non- Metallic Liquidtight Fittings, 90 Degree Male Liquid-Tight Connector, 1/2", Black

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [P0509NBK](#)



Kellems Wire Management, Liquidtight System, PolyTuff® Non-Metallic Liquidtight Fittings, 90 Degree Male Liquid-Tight Connector, 1/2", Black.

Caractéristiques

- L'écrou de compression en nylon est doté d'un dôme conique pour serrer la virole sur le conduit.
- Le joint torique en néoprène assure l'étanchéité aux liquides.
- La virole non intégrée assure l'étanchéité du conduit et la protection contre l'arrachement.

Performance

- Environnement - Inflammabilité - UL 94X-2
- Environnement - Température de fonctionnement - -30°F à +225°F (-34°C à +107°C)

Général

Numéro de catalogue	P0509NBK
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Matériau	Nylon
Style	90°
Type	Raccords non métalliques étanches PolyTuff
CUP	783585810003

Dimensions

Dimension - L Longueur hors tout mm	2.91 in
Dimension - Taille du filetage	1/2" NPT
Hauteur	1.98 en
Taille du commerce	1/2

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	<ul style="list-style-type: none">• Certifié CSA• Homologué UL : UL50 Type 4X, 12 et 13
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

Logistique

Quantité de cartons	25
Quantité de palettes	5400

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessins de vente - WDK_P0509N_DRAWING_PDF](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - Industrial Solutions](#)
[Littérature - Wire Management Solutions Brochure](#)
[Littérature - Safety Product Guide](#)
[Littérature - Safety Product Guide](#)
[Page du catalogue - WDK W-90 Catalog Page](#)
[Page du catalogue - WDK W-89 Catalog Page](#)
[Spécifications - P0509NBK](#)
[Spécifications - Wiring P0509NBK Specification Sheet](#)
[Spécifications - P0509NBK](#)
[Vidéo - Kellems Wire Management Solutions](#)

