

Kellems Wire Management, Liquidtight System, PolyTuff® Connecteur droit mâle étanche, 3/4", non métallique, noir

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [P075NBKA](#)

Kellems Wire Management, Liquidtight System, PolyTuff®
Connecteur droit mâle étanche, 3/4", non métallique, noir.



Caractéristiques

- L'écrou de compression en nylon est doté d'un dôme conique pour serrer la virole sur le conduit.
- Le joint torique en néoprène assure l'étanchéité aux liquides.
- La bague non intégrée assure l'étanchéité du conduit et la protection contre l'arrachement.

Performance

- Environnement - Inflammabilité - UL 94X-2
- Environnement - Température de fonctionnement - -30°F à +225°F (-34°C à +107°C)

Général

Numéro de catalogue	P075NBKA
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Matériau	Nylon
Style	Droit
Type	Raccords non métalliques étanches PolyTuff
CUP	783585339160

Dimensions

Taille du commerce	3/4
--------------------	-----

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	<ul style="list-style-type: none">• Certifié CSA• Homologué UL : UL50 Type 4X, 12 et 13
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

Logistique

Quantité de cartons	25
Quantité de palettes	6400

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessin technique - P075NBKA AutoCAD Drawing](#)
[Dessins de vente - WDK_P075NBKA_DRAWING_PDF](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - Industrial Solutions](#)
[Littérature - 50A Twist-Lock® Insulgrip® Conduit Adapters](#)
[Littérature - Wire Management Solutions Brochure](#)
[Littérature - Safety Product Guide](#)
[Manuels d'installation - WIRING_PD1859_INSTALLINST](#)
[Page du catalogue - WDK W-90 Catalog Page](#)
[Page du catalogue - WDK W-89 Catalog Page](#)
[Spécifications - Wiring P075NBKA Specification Sheet](#)
[Spécifications - P075NBKA](#)
[Spécifications - P075NBKA](#)
[Vidéo - Kellems Wire Management Solutions](#)

