

## Kellems Wire Management, Liquidtight System, PolyTuff® Connecteur droit mâle étanche, 2", non métallique, noir

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue [P200NBK](#)

Kellems Wire Management, Liquidtight System, PolyTuff®  
Connecteur droit mâle étanche, 2", non métallique, noir.



### Caractéristiques

- L'écrou de compression en nylon est doté d'un dôme conique pour serrer la virole sur le conduit.
- Le joint torique en néoprène assure l'étanchéité aux liquides.
- La virole non intégrée assure l'étanchéité du conduit et la protection contre l'arrachement.

### Performance

- Environnement - Inflammabilité - UL 94X-2
- Environnement - Température de fonctionnement - -30°F à +225°F (-34°C à +107°C)

### Général

Numéro de catalogue	P200NBK
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Matériau	Nylon
Style	Droit
Type	Raccords non métalliques étanches PolyTuff
CUP	783585334080

### Dimensions

Taille du commerce	2
--------------------	---

### Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Certifié CSA</li><li>• Homologué UL : UL50 Type 4X, 12 et 13</li></ul>
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

### Logistique

Quantité de cartons	2
---------------------	---

### Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)  
[Dessin technique - P200NBK AutoCAD Drawing](#)  
[Dessins de vente - WDK\\_P200N\\_DRAWING\\_PDF](#)  
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)  
[Littérature - Wire Management Solutions Brochure](#)  
[Littérature - Safety Product Guide](#)  
[Manuels d'installation - WIRING\\_PD1858\\_INSTALLINST](#)  
[Page du catalogue - WDK W-90 Catalog Page](#)  
[Page du catalogue - WDK W-89 Catalog Page](#)  
[Spécifications - Wiring P200NBK Specification Sheet](#)  
[Spécifications - P200NBK](#)  
[Spécifications - P200NBK](#)  
[Vidéo - Kellems Wire Management Solutions](#)

