

Signal et contrôle, Linkosity, cordon, femelle, à une extrémité, droit, 12 fils, 7A 600V AC, code de fil PE, longueur 5'.

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [PF1012PE005](#)

Signal et contrôle, Linkosity, cordon, femelle, simple extrémité, droit, 12 fils, 7A 600V AC, code de fil PE, longueur 5'.



Général

Numéro de catalogue	PF1012PE005
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Isolation	PVC
Type d'article	Fiche femelle simple droite
Veste	PVC
Température nominale	De -20 degrés C à 105 degrés C
CUP	783585128238

Dimensions

Diamètre Partie vivante	.46"
-------------------------	------

Chef d'orchestre

Type de conducteur	Cuivre
Nombre de conducteurs	12-Pole

Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

Documentation

- [Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
- [Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
- [Littérature - Pulp & Paper Solutions](#)
- [Littérature - Linkosity Wiring System](#)
- [Littérature - PULP & PAPER SOLUTIONS](#)
- [Manuels d'installation - WIRING_PD2038_INSTALLINST](#)
- [Spécifications - PF1012PE005](#)
- [Spécifications - PF1012PE005](#)
- [Spécifications - PF1012PE005](#)

