

Boîte rectangulaire en PVC, 2  
gangs, 3.00". Profondeur minimale  
de la coulée

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue [PFBRG2](#)

Boîtes de sol pour béton, encastrées, boîte rectangulaire en PVC  
2 groupes, 3,00". Profondeur minimale de coulée.

Caractéristiques

- Construction en plastique non corrosif
- Les moyeux de conduits parallèles réduisent les coûts de main-d'œuvre et de matériel.
- Couvercle de béton, réducteurs de conduit et bouchons de moyeu de conduit inclus

Général

|                              |                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Application - A utiliser sur | Béton                                                                 |
| Numéro de catalogue          | PFBRG2                                                                |
| Couleur                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Gray</li><li>• Gris</li></ul> |
| La construction              | Moulé                                                                 |
| Indicateur RoHS de l'UE      | Non                                                                   |
| Les Knockouts                | 6) 1 1/4 in                                                           |
| Matériau                     | Thermoplastique                                                       |
| Méthode de montage           | Coulé dans le béton                                                   |
| Nombre de gangs              | 2-Gang                                                                |
| Série                        | Rectangulaire affleurant - Série PFB                                  |
| Taille                       | 2-Gang                                                                |
| Type                         | 2-Gang Rectangulaire                                                  |
| CUP                          | 783585848310                                                          |

Dimensions

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Dimensions | 6,8 po x 5,41 po x 6 po |
| Hauteur    | 6 dans                  |
| Longueur   | 6,8 pouces              |
| Largeur    | 5.41 in                 |



Chef d'orchestre

Entrée par câble Depuis le sommet

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s) 

- UL/CSA
- UL514

Logistique

Quantité de cartons 1  
Quantité de palettes 132

Documentation

[BIM - Electrical\\_Equipment-Floor\\_Box-Hubbell\\_Wiring-2\\_Gang-Rectangular\\_Metal\\_Cover-PFBRG2](#)  
[BIM - Electrical\\_Equipment-Floor\\_Box-Hubbell\\_Wiring-2\\_Gang-Rectangular\\_Non\\_Metallic\\_Cover-PFBRG2](#)  
[Brochures - Floorbox Selection Guide](#)  
[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)  
[Dessin technique - PFBRG2 AutoCAD Drawing](#)  
[Dessins de vente - WDK\\_PFBRG2\\_DRAWING\\_PDF](#)  
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)  
[Manuels d'installation - PD1776](#)  
[Page du catalogue - WDK O-26 Catalog Page](#)  
[Page du catalogue - WDK O-27 Catalog Page](#)  
[Spécifications - PFBRG2](#)  
[Spécifications - Wiring PFBRG2 Specification Sheet](#)  
[Spécifications - PFBRG2](#)