

LINKOSITY, cordon, femelle, double extrémité, 90 degrés, 3-fils, 10A 600V CA, code de fil PA, longueur 10', écrou hexagonal en acier inoxydable

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [PG1003PA010S](#)

Signal et contrôle, Linkosity, cordon, femelle, double extrémité, 90 degrés, 3-fils, 10A 600V CA, code de fil PA, longueur 10', écrou hexagonal en acier inoxydable.

Général

Catalog Number	PG1003PA010S
Construction	Fabricated
Couleur	Gris
Indicateur EU RoHs	Yes
Isolation	PVC
Températures nominales	-20 Deg C to 105 Deg C
Type d'article	Single Ended Cable, 90 Degree Female Connector
Type de la prise ou fiche	Linkosity
UPC	783585184869

Dimensions

Diamètre extérieur	0.71
--------------------	------

Caractéristiques électriques

Courant nominal	10 A
Courant nominal	10 A
Courant nominal	10 A
Tension nominale	600V kV



Lié au conducteur

Brins	Multi
Nombre de conducteurs	3-Pole
Tailles (calibres) de conducteurs	#12 AWG
Type de conducteur	Copper

Logistique

Quantité dans l'emballage	10
---------------------------	----

Documentation

[Catalogs - WDK Catalog Full 2024](#)
[Installation Manuals - WIRING_PD2038_INSTALLINST](#)
[Literature - Pulp & Paper Solutions](#)
[Literature - Linkosity Wiring System](#)
[Literature - PULP & PAPER SOLUTIONS](#)
[Warranty - Industrial & Commercial Products](#)

