

**Signal et contrôle, Linkosity,
cordon, femelle, double extrémité,
90 degrés, 10 fils, 10A 600V AC,
code de fil PE, longueur 20'.**

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [PG1010PE020](#)

Signal et contrôle, Linkosity, cordons, femelle, double extrémité,
90 degrés, 10 fils, 10A 600V AC, code de fil PE, longueur 20'.



Général

Numéro de catalogue	PG1010PE020
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Type d'article	Alimentation par conduit Boîte précâblée
Matériau	Thermoplastique
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Nombre de pôles	10-Pole
CUP	783585185064

Dimensions

Taille de l'affichage	Produit de taille standard
-----------------------	----------------------------

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	5 A
Connectivité	Branchez-vous
Courant / Intensité nominale	5 A
Valeur nominale actuelle	5 A
Phase	Contrôle monophasé
Tension Rating	250V AC Max kV
Puissance	1250

Chef d'orchestre

Nombre de fils	Mise à la terre par 11 fils
Wire Size	#12 AWG

Certifications et conformité

Nema Rating	Non-NEMA
-------------	----------

Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

Documentation

- [Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
- [Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
- [Littérature - Pulp & Paper Solutions](#)
- [Littérature - Linkosity Wiring System](#)
- [Littérature - PULP & PAPER SOLUTIONS](#)
- [Manuels d'installation - WIRING_PD2038_INSTALLINST](#)
- [Spécifications - PG1010PE020](#)
- [Spécifications - PG1010PE020](#)
- [Spécifications - PG1010PE020](#)

