

Linkosity, 20A Câble à angle droit femelle simple, 5'

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [PG2304PB005](#)

Linkosity, 20A Single Female Right Angle Cable, 5'.



Général

Número de catalogue	PG2304PB005
Couleur	
La construction	Fabriqué
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Isolation	PVC
Type d'article	Câble à extrémité unique, connecteur femelle à 90 degrés
Type de connecteur	Linkosity
Température nominale CUP	De -20 degrés C à 105 degrés C 783585116761

Dimensions

Diamètre extérieur	0.75
--------------------	------

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	20 A
Courant / Intensité nominale	20 A
Valeur nominale actuelle	20 A
Tension Rating	600V kV

Chef d'orchestre

Taille du conducteur	#12 AWG, #10 AWG Neutre
Type de conducteur	Cuivre
Nombre de conducteurs	4 pôles
Brins	Multi

Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessin technique - PG2304PB005 AutoCAD Drawing](#)
[Dessins de vente - WDK_PG2304PB005_DRAWING_PDF](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - Pulp & Paper Solutions](#)
[Littérature - Linkosity Wiring System](#)
[Littérature - PULP & PAPER SOLUTIONS](#)
[Manuels d'installation - WIRING_PD1996_INSTALLINST](#)
[Spécifications - PG2304PB005](#)
[Spécifications - PG2304PB005](#)

