

Linkosity, câble à double extrémité,
20A simple, 3W, 50'.

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [PH2303PB050](#)

Linkosity, câble à double extrémité, 20A simple, 3W, 50'.



Général

Numéro de catalogue	PH2303PB050
Couleur	
La construction	Fabriqué
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Isolation	PVC
Type d'article	Câble à double extrémité, connecteurs droits mâle/femelle
Type de connecteur	Linkosity
Température nominale CUP	De -20 degrés C à 105 degrés C 783585116235

Dimensions

Diamètre extérieur	0.71
--------------------	------

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	20 A
Courant / Intensité nominale	20 A
Valeur nominale actuelle	20 A
Tension Rating	600V kV

Chef d'orchestre

Taille du conducteur	#12 AWG, #10 AWG Neutre
Type de conducteur	Cuivre
Nombre de conducteurs	3 pôles
Brins	Multi

Logistique

Quantité de cartons	2
---------------------	---

Documentation

- [Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
- [Dessin technique - PH2303PB050 AutoCAD Drawing](#)
- [Dessins de vente - WDK_PH2303_DRAWING_PDF](#)
- [Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
- [Littérature - Pulp & Paper Solutions](#)
- [Littérature - Linkosity Wiring System](#)
- [Littérature - PULP & PAPER SOLUTIONS](#)
- [Manuels d'installation - WIRING_PD1996_INSTALLINST](#)
- [Spécifications - PH2303PB050](#)
- [Spécifications - WIRING_PH2303PB050_spec](#)