



Wiring Device-Kellems

## Kellems Wire Management, Liquidtight System, SwivelLok® Multi-Position Male Liquid Tight Connector, 3/8", non métallique, gris

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue [PS0389NGY](#)

Système étanche Kellems®, connecteur étanche mâle multipositions SwivelLok®, 3/8" non métallique.



### Caractéristiques

- L'écrou de compression en nylon est doté d'un dôme conique pour serrer la virole sur le conduit
- Le joint torique en néoprène assure une étanchéité aux liquides
- La virole non intégrée assure l'étanchéité du conduit et la protection contre l'arrachement
- Pivote dans n'importe quelle position, de droite à 90°.

### Générale

Application	Fittings are to be used with PolyTuff® I and PolyTuff® II
Couleur	Gris
Matériau	Nylon
Type	Raccords non métalliques étanches PolyTuff® SwivelLok

### Documentation

[Engineering Drawing - PS0389NGY AutoCAD Drawing](#)  
[Installation Manuals - WIRING\\_PD1859\\_INSTALLINST](#)  
[Literature - Wire Management Solutions Brochure](#)  
[Literature - Safety Product Guide](#)  
[Literature - Wiring Device Solutions for Strategic Manufacturing Facilities](#)  
[Literature - Industrial Solutions](#)  
[Sales Drawings - WDK\\_PS0389N\\_DRAWING\\_PDF](#)  
[Warranty - Industrial & Commercial Products](#)  
[Video - Kellems Wire Management Solutions](#)

### Produits reliés

G1038 - Gestion des fils Kellems, système étanche, conduit non métallique PolyTuff® I, gris, 3/8", 100 pieds  
B2038 - Kellems Wire Management, système étanche, tube non métallique PolyTuff® II, 3/8", 100 pieds, noir



Un fier membre de la famille Hubbell.

©2023 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés.  
WDK\_CA-PS0389NGY-SPEC-FR | REV 10/2023